

Tavă de retenție pentru butoaie de 200 l galvanizată mobilă, Număr de butoaie×volumul butoiului (l): 1X200



Date comandă

Numărul de comandă	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Cu câte 2 role de ghidaj și 2 roți fixe din poliamidă (Ø 180 mm). 1 rolă de ghidaj cu organ de blocare. Cu mâner de împingere și grătar galvanizat. **Cu dispozitiv de siguranță cu bandă.** Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Aplicație:

Pentru deplasarea sigură în întreprindere a butoaielor de 200 l. **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1-3 precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1-4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Notă:

Suporturile pentru butoaie și suporturile de rulare pentru butoaie de 200 l sunt prezentate la Cod 981480 – 981485.

Depozitare: Se permite depozitarea substanțelor corozive

Volum de captare: 203 l

Înălțime de rezemare: 610 mm

Lățime: 800 mm

Adâncime: 800 mm

Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri: 1

Încărcare pe suprafață: 1000 kg/m²

Descriere tehnică

Adâncime	800 mm
Volum de captare	203 l
Lățime	800 mm
Conținutul butoiului	200 l
Dispozitiv de siguranță cu bandă	1× pentru 1 butoi
Greutate	75 kg
Număr de freze	1
Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri	1
Înălțime de rezemare	610 mm
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Material	galvanizată
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitarea substanțelor nocive pentru mediul înconjurător
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor corozive
Tip produs	Tavă de retenție