

Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l galvanizată, Număr IBC×conținut IBC (l): 2X1000



Date comandă

Numărul de comandă	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.

Cu grătar galvanizat.

Zincat la cald conform EN ISO 1461.

Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container / Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1 – 3, precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Depozitare: Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3

Volum de captare: 1000 l

Înălțime: 435 mm

Lățime: 2650 mm

Adâncime: 1300 mm

Capacitate de depozitare containere IBC / KTC: 2

Încărcare pe suprafață: 1000 kg/m²

Descriere tehnică

Lățime	2650 mm
Volum de captare	1000 l
Greutate galvanizată	239 kg

Număr IBC	2
Greutate vopsit	226 kg
Înălțime	435 mm
Adâncime	1300 mm
Capacitate de depozitare containere IBC / KTC	2
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Material	galvanizată
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție