

**Ansell****Pereche de mănuși de protecție la temperaturi înalte ActivArmr® 42-474,  
Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094620 10
GTIN	10076490439115
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

**Crusader Flex® 42-474. Mănuși de protecție la temperaturi înalte** foarte rezistente, confecționate din poliester cu căptușeală de absorbție a transpirației. **Aderență crescută** pe suprafețele uleioase datorită stratului de nitril. Se pot spăla la mașină. Manipularea scurtă a obiectelor fierbinți până la **180 °C (căldură de contact)**.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

EN 388 Rezistență la perforare	1
Simț tactil	nu există
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Material căptușeală	Geotextil

Capacitate de aerisire	moderat(ă)
Fără DMF	nu
Fără silicon	nu
EN 388 Rezistență la abraziune	2
Protecție la frig	nu există
Protecție la temperaturi înalte	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	2
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Prindere în condiții umede	nu există
Material acoperire	Nitril
Ajustabilitate	bun(ă)
Mărimea mănușilor	10
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la temperaturi înalte
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul X
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Căldură de contact până la	250 °C
Material de suport	Poliester bumbac
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	strat de acoperire complet
Culoarea	alb
Material	Nitril
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	330 mm
Conținut	12
Spălare	40 °C rufe colorate

Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Protecție la temperaturi înalte de până la	180 °C
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Standard	EN 407
Greutate	74,6 g
Tip produs	Mănuși de protecție la temperaturi înalte