

Tavă de retenție pentru IBC de 1000 l vopsită, Număr IBC×conținut IBC (l): 1X1000



Date comandă

Numărul de comandă	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Clasa articolului	96U

Descriere

Execuție:

Din tablă de oțel de 3 mm. Distanță de la sol 100 mm.
Cu grătar galvanizat.

Aplicație:

Pentru depozitarea în condiții de siguranță a containerelor **IBC** (Intermediate Bulk-Container / Container intermediar vrac) și **KTC** (container cubic). **Pentru lichide inflamabile** din categoriile GHS 1 – 3, precum și **lichide dăunătoare pentru apă** din categoriile GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Culoare:

Variantă standard albastru deschis RAL 5012.

Descriere tehnică

Volum de captare	1000 l
Capacitate de depozitare containere IBC / KTC	1

Adâncime	1460 mm
Greutate vopsit	180 kg
Înălțime	630 mm
Lățime	1460 mm
Greutate galvanizată	194 kg
Încărcare pe suprafață	1000 kg/m ²
Grosimea materialului	3 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Se interzice depozitarea substanțelor corozive
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor dăunătoare mediului
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Tip produs	Tavă de retenție