

Raft de bază de mare anvergură, Adâncime 469 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2438/2450mm



Date comandă

Numărul de comandă	990860 2438/2450
GTIN	4004514224767
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Cu blaturi aglomerate de 16 mm. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 38 mm. Montaj modular rapid fără șuruburi, datorită profilului perforat. **Greutate maximă suportată pe sertar:** până la 720 kg, **greutatea maximă pe raft:** până la 3200 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:

Raft de bază: dim. nominală = dim. exterioară mm

Adâncimea cadrului: dim. nominală = dim. exterioară mm

Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Este posibilă ampalsarea și scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părți. Manevrare și montare foarte ușoare.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Livrarea este posibilă doar ca raft de bază, nu ca raft anexat. Dacă este necesar se pot combina 2 sau mai multe rafturi de bază prin conectori (incluși în pachetul de livrare) pentru a forma un rând de rafturi.**
- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 100 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Sistemele de prindere în podea și perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Montaj client	da
Lățime sertar = dimensiune	2450 mm
Greutate suportată de raft	545 kg
Materialul nivelului de depozitare	Blat aglomerat
Lățime	2450 mm
Înălțime	2438 mm
Adâncimea raftului de depozitare	469 mm
Structura raftului	Raft de bază
Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat	4
Lățime raft	2450 mm
Adâncime	469 mm
Adâncimea raftului	469 mm
Lățime raft	2450 mm
Înălțimea raftului	2438 mm
Grosimea plăcii	16 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	38 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Selectarea culorii	RAL 5010, 2004
Caracteristici nume produs	Adâncime 469 mm
Tip produs	Raft de mare anvergură