

Raft de bază de mare anvergură, Adâncime 621 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 1981/1536mm



Date comandă

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990865 1981/1536 |
| GTIN | 4004514224491 |
| Clasa articolului | 96P |

Descriere

Execuție:

Cu blaturi aglomerate de 16 mm. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 38 mm. Montaj modular rapid fără șuruburi, datorită profilului perforat. **Greutate maximă suportată pe sertar:** până la 720 kg, **greutatea maximă pe raft:** până la 3200 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:

Raft de bază: dim. nominală = dim. exterioară mm

Adâncimea cadrului: dim. nominală = dim. exterioară mm

Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Este posibilă ampalsarea și scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părți. Manevrare și montare foarte ușoare.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Livrarea este posibilă doar ca raft de bază, nu ca raft anexat. Dacă este necesar se pot combina 2 sau mai multe rafturi de bază prin conectori (incluși în pachetul de livrare) pentru a forma un rând de rafturi.**
- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 100 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Sistemele de prindere în podea și perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------|
| Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat |
| Lățime raft | 1536 mm |
| Structura raftului | Raft de bază |
| Lățime | 1536 mm |
| Număr de niveluri de depozitare cu blat aglomerat | 4 |
| Adâncimea raftului de depozitare | 621 mm |
| Lățime sertar = dimensiune | 1536 mm |
| Înălțime | 1981 mm |
| Greutate suportată de raft | 640 kg |
| Montaj client | da |
| Adâncime | 621 mm |
| Adâncimea raftului | 621 mm |
| Lățime raft | 1536 mm |
| Înălțimea raftului | 1981 mm |
| Grosimea plăcii | 16 mm |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 38 mm |
| Model pentru montaj | Raft modular |
| Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 |
| Caracteristici nume produs | Adâncime 621 mm |
| Tip produs | Raft de mare anvergură |