

Raft de bază de mare anvergură, Adâncime 600 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/1785mm



Date comandă

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990950 2500/1785 |
| GTIN | 4004514225948 |
| Clasa articolului | 960 |

Descriere

Execuție:

Structură cu zăbrele galvanizată. Opțional cu panouri de oțel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerințelor privind greutatea suportată pe sertar (înălțimea traversei 55 – 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG.

Greutate suportată pe sertar maxim 1050 kg, **greutate suportată pe raft** maxim 3500 kg.

Descriere:

Dimensiuni de montare:

lungime nominală + numărul de coloane x57 mm.

Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase și grele. Este posibilă amplasarea și scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părți.

Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Sistemele de prindere în podea și perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------|
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime | 1899 mm |
| Materialul nivelului de depozitare | Panou de oțel |
| Lățime raft | 1785 mm |
| Structura raftului | Raft de bază |
| Lățime | 1899 mm |
| Număr de niveluri de depozitare cu panouri de oțel | 4 |
| Greutate suportată de raft | 670 kg |
| Adâncimea raftului de depozitare | 600 mm |
| Înălțime | 2500 mm |
| Montaj client | da |
| Adâncime | 600 mm |
| Adâncimea raftului | 600 mm |
| Lățime raft | 1785 mm |
| Înălțimea raftului | 2500 mm |
| Grosimea raftului de depozitare | 25 mm |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Model pentru montaj | Raft modular |
| Selectarea culorii | RAL 5010, 2004 |
| Caracteristici nume produs | Adâncime 600 mm |
| Tip produs | Raft de mare anvergură |