

Grătar de lemn pentru siguranță cu 2 profiluri oblice pe suprafețele late, Lățime 100 cm, Lungimea grătarului: 200cm**Date comandă**

Numărul de comandă	964854 200
GTIN	4047482094765
Clasa articolului	96C

Descriere**Execuție:**

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. **Material: Șipci din lemn de fag** uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oțel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu șuruburi cu locaș hexagonal. **Picioarele elastice cauciucate** împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire.

Rezistență la majoritatea uleiurilor și substanțelor chimice. **Înălțime:** cca 35 mm. **Greutate:** cca 13 kg/m². **Lățimi posibile ale grătarului:** 80, 100, 120, 150 cm. **Lungimi posibile ale grătarului:** Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenție la limitele de manevrare). Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Profil oblic: teșitură suplimentară a **suprafețelor late** ale grătarului.

Notă:

Lemnul este un produs natural. Ondularea puternică nu este un motiv de plângere.

Descriere tehnică

Teșitură	fără
Înălțimea grătarului	35 mm
Greutate	20,8 kg
Rezistență	la majoritatea uleiurilor și acizilor
Material	Șipci din lemn de fag
Profil oblic	pe 2 părți
Lungimea grătarului	200 cm

Fișă de date

Caracteristici nume produs	Lățime 100 cm
Lățimea grătarului	100 cm
Tip produs	Grătar din lemn