



Pubelă mare de gunoi, antracit, Volum: 240l



Date comandă

Numărul de comandă	987800 240
GTIN	4052941277153
Clasa articolului	98A

Descriere

Execuție:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind ușor de mânăuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolțuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcție patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit și mișcare lină a roților. Modelul de capac cu deschidere cu izolație fonică satisface reglementările privind protecția împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Descriere tehnică

Sarcină utilă conform DIN EN	96 kg
Lățime	585 mm
Ø roții	200 mm
Volum	240 l

Înălțime	1100 mm
Adâncime	740 mm
Greutate	14,9 kg
Conținut indicat	240 l
Toleranță volum	-5 / +15 l
Culoarea	antracit
Tip produs	Container mare de gunoi