



## Colector pentru materiale reciclabile, 75 litri, cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere, Clapă oscilobatantă culoare RAL: 6024



### Date comandă

Numărul de comandă	987150 6024
GTIN	4031068132958
Clasa articolului	96S

### Descriere

#### Execuție:

Rezervor de depozitare de 75 de litri cu recipient interior galvanizat (cu baza impermeabilă) și ușă batantă (cu suport magnetic și butuc pătrat).

Cu clapetă oscilobatantă cu **autoînchidere**, neinflamabilă, care nu permite formarea unui miros neplăcut.

#### Caracteristică:

**Testat auto-stingere.Neinflamabil** conform DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

#### Standard:

**Nicht brennbar** nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

#### Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**. Pentru etichetarea colorată a clapetelor oscilobatante, aveți la dispoziție pad-uri de protecție foarte robuste, autoadezive, în culori corespunzătoare.

Volum de umplere: 70 l

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 400 mm

Adâncime: 380 mm

Greutate: 19,8 kg

## Descriere tehnică

Clapă oscilobatantă culoare RAL	6024
Greutate	19,8 kg
Adâncime	380 mm
Lățime	400 mm
Înălțime	1000 mm
Volum de umplere	70 l
Tip produs	Containere pentru colectarea deșeurilor