

## Raft de bază de mare anvergură, Adâncime 1000 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2000/2140mm



### Date comandă

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 990970 2000/2140 |
| GTIN               | 4004514225832    |
| Clasa articolului  | 960              |

### Descriere

#### Execuție:

Structură cu zăbrele galvanizată. Opțional cu panouri de oțel galvanizate de 25 mm sau blaturi aglomerate. Diferite tipuri de coloane conform cerințelor privind greutatea suportată pe sertar (înălțimea traversei 55 – 85 mm). Montare rapidă prin simpla introducere a traversei tip ZG.

**Greutate suportată pe sertar** maxim 1050 kg, **greutate suportată pe raft** maxim 3500 kg.

#### Descriere:

#### Dimensiuni de montare:

lungime nominală + numărul de coloane x57 mm.

#### Aplicație:

Depozitarea mărfurilor voluminoase și grele. Este posibilă amplasarea și scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părți.

#### Culoare:

Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu **acoperite cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

- **Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 1200 mm, dar numai pentru o capacitate de încărcare a raftului de max. 2600 kg. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.**
- **Sistemele de prindere în podea și perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

|   |                        |
|---|------------------------|
| Structura raftului                                  | Raft de bază           |
| Montaj client                                       | da                     |
| Număr de niveluri de depozitare cu panouri de oțel  | 3                      |
| Adâncimea raftului de depozitare                    | 1000 mm                |
| Greutate suportată de raft                          | 899 kg                 |
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime | 2254 mm                |
| Lățime raft   | 2140 mm                |
| Lățime  | 2254 mm                |
| Materialul nivelului de depozitare                  | Panou de oțel          |
| Înălțime  | 2000 mm                |
| Adâncime  | 1000 mm                |
| Adâncimea raftului                                  | 1000 mm                |
| Lățime raft   | 2140 mm                |
| Înălțimea raftului                                  | 2000 mm                |
| Grosimea raftului de depozitare                     | 25 mm                  |
| Egalizarea înălțimii la intervale                   | 25 mm                  |
| Model pentru montaj                                 | Raft modular           |
| Selectarea culorii                                  | RAL 5010, 2004         |
| Caracteristici nume produs                          | Adâncime 1000 mm       |
| Tip produs  | Raft de mare anvergură |