

**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 3****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 966000 3 |
| GTIN | 4003866403332 |
| Clasa articolului | 96Z |

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, **punte de siguranță și tavă lată de depozitare**. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Înălțime montant | 87 mm |
| Înălțime de lucru cca. | 2,7 m |
| Adâncime treaptă | 85 mm |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 3 |
| Greutate | 6 kg |

| | |
|--|---|
| Lungime scară | 1,44 m |
| Tavă de depozitare disponibilă | da |
| Lățime inferioară, exterioară | 0,45 m |
| Execuția treptelor | Treapta |
| Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 |
| Material | Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune |
| Înălțime platformă | 0,7 m |
| Accesibilitate | unilateral |
| Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg |
| Tip produs | Scară dublă |