



Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X4



Date comandă

Numărul de comandă	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 131.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	2,45 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Trepte și montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Lățime inferioară, exterioară	0,43 m
Număr de trepte	2×4

Adâncime treaptă	85 mm
Lungime scară	0,97 m
Asigurare împotriva distanțării	bilateral, îmbinare rigidă
Greutate	6 kg
Execuția treptelor	Treapta
Înălțime montant	87 mm
Accesibilitate	bilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă