

**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	966000 6
GTIN	4003866403363
Clasa articolului	96Z

**Descriere****Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, **punte de siguranță și tavă lată de depozitare**. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

**Standard:****DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Adâncime treaptă	85 mm
Tavă de depozitare disponibilă	da
Înălțime montant	87 mm
Înălțime platformă	1,35 m
Execuția treptelor	Treapta

Lungime scară	2,13 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Greutate	9 kg
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Număr de trepte, inclusiv platformă	6
Înălțime de lucru cca.	3,35 m
Lățime inferioară, exterioară	0,52 m
Accesibilitate	unilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă