



Capacitate platformă cu trepte 300 kg, cu acces pe o singură parte, număr posibil de spițe 2 – 5



Date comandă

Numărul de comandă	966190 4
GTIN	4003866555222
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune, cu canale de înșurubare pentru montare flexibilă. Pachetul de livrare nu conține mâini curente și balustrade. Disponibil la Cod 966196 și Cod 966198. Înclinația treptelor 45°. Lungimea platformei 400 mm. Trepte acoperite cu aluminiu striat. Echipat cu role la elementele de susținere.

Standard:

DIN EN ISO 14 122

Descriere tehnică

Cursă maximă	1351 mm
Greutate	39 kg
Material	Montanți din profiluri foarte robuste din aluminiu obținute prin extruziune
Înclinația treptei	45 grad
Standard	DIN EN ISO 14 122
Lungimea platformei	400 mm
Execuția treptelor	Treapta

Număr de trepte, inclusiv platformă	4
Înălțimea platformei fără balustradă	0,8 m
Accesibilitate	unilateral
Lățimea treptei	600 mm
Role	da
Capacitate portantă la produse de urcare	300 kg
Caracteristici nume produs	Lățimea treptei 600 mm
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte