



Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X6



Date comandă

Numărul de comandă	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 131.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	2,85 m
Adâncime treaptă	85 mm
Execuția treptelor	Treapta
Material	Trepte și montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Asigurare împotriva distanțării	bilateral, îmbinare rigidă

Număr de trepte	2×6
Greutate	9 kg
Lungime scară	1,43 m
Înălțime montant	87 mm
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Lățime inferioară, exterioară	0,47 m
Accesibilitate	bilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă