

**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	966000 8
GTIN	4003866403387
Clasa articolului	96Z

**Descriere****Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, **punte de siguranță și tavă lată de depozitare**. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

**Standard:****DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Material	Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Înălțime de lucru cca.	3,75 m
Greutate	13 kg
Execuția treptelor	Treapta

Lungime scară	2,6 m
Tavă de depozitare disponibilă	da
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Înălțime montant	87 mm
Adâncime treaptă	85 mm
Înălțime platformă	1,75 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	8
Lățime inferioară, exterioară	0,56 m
Accesibilitate	unilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă