

Grătar de lemn pentru siguranță cu 1xteșitură pe latura longitudinală și 2x profiluri oblice pe suprafețele late, Lățime 100 cm, Lungimea grătarului: 200cm



Date comandă

Numărul de comandă	964855 200
GTIN	4047482094727
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. **Material: Șipcile din lemn de fag** uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oțel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu șuruburi cu locaș hexagonal. **Picioarele elastice cauciucate** împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire.

Rezistență la majoritatea uleiurilor și substanțelor chimice. **Înălțime:** cca 35 mm. **Greutate:** cca 13 kg/m². **Lățimi posibile ale grătarului:** 80, 100, 120, 150 cm. **Lungimi posibile ale grătarului:** Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenție la limitele de manevrare). Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Teșitură:

Șipcile de lemn de pe **latura longitudinală** a grătarului sunt teșite suplimentar la un unghi de 45°.

Descriere tehnică

Rezistență	la majoritatea uleiurilor și acizilor
Greutate	20,8 kg
Profil oblic	pe 2 părți
Lungimea grătarului	200 cm
Teșitură	fără
Material	Șipci din lemn de fag
Înălțimea grătarului	35 mm

Denumirea producătorului	Grătar din lemn
Caracteristici nume produs	Lățime 100 cm
Lățimea grătarului	100 cm
Tip produs	Grătar din lemn