



Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X7



Date comandă

Numărul de comandă	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 131.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	3,1 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Lungime scară	1,66 m
Execuția treptelor	Treapta
Adâncime treaptă	85 mm
Asigurare împotriva distanțării	bilateral, îmbinare rigidă

Greutate	10,5 kg
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Număr de trepte	2×7
Lățime inferioară, exterioară	0,5 m
Înălțime montant	87 mm
Accesibilitate	bilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă