

**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	966000 10
GTIN	4003866403400
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, **punte de siguranță și tavă lată de depozitare**. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Adâncime treaptă	85 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	10
Înălțime de lucru cca.	4,2 m
Execuția treptelor	Treapta

Material	Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Înălțime platformă	2,2 m
Tavă de depozitare disponibilă	da
Înălțime montant	87 mm
Greutate	14 kg
Lățime inferioară, exterioară	0,61 m
Lungime scară	3,05 m
Accesibilitate	unilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă