



Pubelă mare de gunoi, maro, Volum: 360l



Date comandă

Numărul de comandă	987803 360
GTIN	4052939198828
Clasa articolului	98A

Descriere

Execuție:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind ușor de mânăuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolțuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcție patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit și mișcare lină a roților. Modelul de capac cu deschidere cu izolație fonică satisface reglementările privind protecția împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Descriere tehnică

Adâncime	880 mm
Ø roții	200 mm
Sarcină utilă conform DIN EN	144 kg
Lățime	665 mm

Greutate	18,6 kg
Volum	360 l
Înălțime	1115 mm
Conținut indicat	360 l
Toleranță volum	-40 / +20 l
Denumirea producătorului	Recipient Pro Wave
Culoarea	maro
Tip produs	Container mare de gunoi