



Platformă pentru acces la mașini din aluminiu, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2



Date comandă

Numărul de comandă	966148 2
GTIN	4003866400324
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Construcție stabilă și ușoară din aluminiu, trepte cu o adâncime de 200 mm din tablă de aluminiu striată, platformă 350 x 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Adâncime treaptă	200 mm
Suprafață de bază (lățime)	0,64 m
Lățimea platformei	577 mm
Accesibilitate	unilateral
Suprafață de bază (adâncime)	0,67 m
Execuția treptelor	Treaptă
Material	Treaptă din tablă striată de aluminiu
Înălțime de lucru cca.	2,4 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,4 m

Standard	DIN EN 14183
Număr de trepte, inclusiv platformă	2
Adâncimea platformei	350 mm
Greutate	5,5 kg
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru

Accesorii

Papuc interior Tip 1	966320 1
----------------------	----------