

Garant**Perete lateral cu material de fixare, set, Adâncime 400 mm, Înălțime: 2500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990100 2500
GTIN	4045197518125
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Cu □ 9×9 mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor și a suporturilor, precum și a accesoriilor pentru panoul perforat. Acestea se regăsesc în Grupa 95. Un perete lateral este compus din două panouri din tablă perforate care se fixează suprapuse. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicație:

Pentru acoperirea laterală a capătului unui raft (nu poate fi montat între două rafturi). Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga și în dreapta trebuie comandați 2 pereți laterali.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Montaj client	da
Lățime	400 mm
Recomandat pentru înălțimea raftului	2500 mm
Structura peretelui lateral	din două părți

Este posibilă montarea ca perete intermediar	nu
Recomandat pentru raft modular	da
Recomandat pentru adâncimea raftului	400 mm
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare	da
Domeniu de utilizare	Raft de depozitare
Înălțime	2500 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Perete lateral