



Scară dublă cu platformă mare, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 8



Date comandă

Numărul de comandă	966272 8
GTIN	4003866404780
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară dublă cu trepte adânci de 80 mm fixate cu bride. Platformă de lucru cu suprafață mare, cu strat din tablă striată de aluminiu (380×390 mm). Tavă de depozitare din aluminiu. În variantă standard cu 2 mâini curente, pentru urcare și coborâre în condiții de siguranță. Stabilitate optimă datorită celor 2 chingi Perlon foarte rezistente cu rol de asigurare împotriva distanțării (de la 5 trepte).

Standard:
EN 131.

Descriere tehnică

Înălțimea platformei fără balustradă	2,07 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	8
Standard	EN 131
Tavă de depozitare disponibilă	da

Adâncimea platformei	390 mm
Accesibilitate	unilateral
Greutate	17 kg
Adâncime treaptă	80 mm
Înălțime de lucru cca.	4,1 m
Balustradă	2
Lățimea platformei	380 mm
Asigurare împotriva distanțării	2 chingi Perlon foarte rezistente
Lățime inferioară, exterioară	0,74 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă