

**Garant****Set de burghie scurte HSS-E Cod 113260 în cutie, TiAlN, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	113760 1-10
GTIN	4045197008480
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuit din burghie scurte Cod 113260.

Găuri precise datorită **concentricității ridicate** și **profilului special de canal pentru aşchii**.

Cu geometrie la vârful Forma C de la Ref. 2,4 mm

**Avantaj:**

**Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4×D) pentru mașini tip CNC și automate.**

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

**Descriere tehnică**

Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Număr de burghie	19

Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 1897
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	56 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	31 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	S
CuZn	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 8 mm	113260 8
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113260 9,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113260 1,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113260 7,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113260 5,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113260 2,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 10 mm	113260 10
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 1 mm	113260 1
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 9 mm	113260 9
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 5 mm	113260 5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 3 mm	113260 3
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113260 8,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 7 mm	113260 7
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113260 4,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113260 3,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113260 6,5
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 4 mm	113260 4
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 2 mm	113260 2
Burghiu scurt HSS-E Ø DC h8 6 mm	113260 6