

**Mască automată de sudură, textilă optrel® weldcap, Tip: WELDCAP****Date comandă**

Numărul de comandă	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Clasa articolului	09U

Descriere**Execuție:**

Cască de sudor ușoară și confortabilă din material textil lavabil și cu câmp vizual mare. Filtru automat de întunecare cu **mod suplimentar de șlefuire**.

- **Treaptă întunecată de protecție: 9 - 12. Reglare continuă cu ajutorul unui buton de reglare**
- **Treaptă luminoasă: 3**
- **Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1.000 ore)**
- **Culoare: negru / verde deschis**
- **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 45 x 115 mm**

Aplicație:

MIG- / MAG-, Electrozi, WIG-, sudură cu plasmă

Standard:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,16 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 300 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 2 / 2

Descriere tehnică

Tip	WELDCAP
Timp de comutare de la întunecat la luminos	300 ms
Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 2 / 2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,16 ms
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Tip produs	Mască pentru sudură