

Garant
Burghiu de centrare HSS B stânga, neacoperită, Ø nominal DC k12: 2,5 mm

Date comandă

Numărul de comandă	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Clasa articolului	11A

Descriere
Execuție:

Ascuțit și detalonat din metal monobloc. **Cu teșitură de protecție suplimentară a muchiilor** (unghi de protecție de 120°), **cu tăiș pe stânga.**

Ø nominal D_c : 2,5 mm

Pentru Ø piesei: 20 – 30 mm

Ø cozii D_s : 10 mm

Lungimea totală L: 56 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,03 mm/rot

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	2,5 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm/rot
Pentru Ø piesei	20 – 30 mm
Toleranța arborelui	h7
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	56 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333

Tip	B
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	120 grad
Direcție de tăiere	pe stânga
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Găurire de centruire