

Garant
Burghiu de centrare HSS B stânga, neacoperită, Ø nominal DC k12: 3,15 mm

Date comandă

Numărul de comandă	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Clasa articolului	11A

Descriere
Execuție:

Ascuțit și detalonat din metal monobloc. **Cu teșitură de protecție suplimentară a muchiilor** (unghi de protecție de 120°), **cu tăiș pe stânga.**

Ø nominal D_c : 3,15 mm

Pentru Ø piesei: 30 – 40 mm

Ø cozii D_s : 11,2 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,03 mm/rot

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	3,15 mm
Toleranța arborelui	h7
Pentru Ø piesei	30 – 40 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm/rot
Ø cozii D_s	11,2 mm
Lungimea totală L	60 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333

Tip	B
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	120 grad
Direcție de tăiere	pe stânga
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Găurire de centruire