

**Garant**
**Burghiu de centrare HSS B stânga, neacoperită, Ø nominal DC k12: 4 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	111540 4
GTIN	4045197000996
Clasa articolului	11A

**Descriere**
**Execuție:**

Ascuțit și detalonat din metal monobloc. **Cu teșitură de protecție suplimentară a muchiilor** (unghi de protecție de 120°), **cu tăiș pe stânga.**

Ø nominal  $D_c$ : 4 mm

Pentru Ø piesei: 40 – 63 mm

Ø cozii  $D_s$ : 14 mm

Lungimea totală L: 67 mm

Avans  $f$  în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/rot

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	2
Toleranța arborelui	h7
Pentru Ø piesei	40 – 63 mm
Avans $f$ în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/rot
Ø nominal $D_c$	4 mm
Ø cozii $D_s$	14 mm
Lungimea totală L	67 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333

Tip	B
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	120 grad
Direcție de tăiere	pe stânga
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Găurire de centruire