

Garant**CaraFin Lavetă de lustruit diamantată, moale, 150×180 mm, Granulație: D3μm****Date comandă**

Numărul de comandă	552785 D3
GTIN	4045197994639
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit.

Lavetă de lustruit moale pentru **lustruirea cu acuratețe, cu luciu tip oglindă** a suprafețelor finisate prin polizare ale materialelor **moi și nerezistente la zgârieturi**.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.

Lavete de lustruit diamantate (microfibră) acoperite pe o parte **cu diamant monocristalin**.

Aplicație:

Pentru lustruire manuală rapidă, uscată.

Pentru lustruire manuală rapidă, uscată.

Descriere tehnică

Material	Microfibră
Prescurtare pentru material abraziv	D
Granulație	D3

Grad de finețe	Etapă de lustruire cu luciu
Dimensiune	150×180 mm
Lungime	180 mm
Lățime	150 mm
Caracteristici nume produs	150×180 mm
Tip produs	Lavetă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		