

Garant**CaraFin Pad de lustruire diamantat, 125×175 mm, Granulație: D10μm****Date comandă**

Numărul de comandă	557515 D10
GTIN	4045197994646
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit.

Pad de lustruire cu diamant CaraFin (EVA) cu **structură deschisă**, nu se îmbâcsește.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.

Din **spumă poliuretanică elastică** de înaltă calitate.

Aplicație:

Etapă de lustruire finală sau șlefuire cu luciu, manuală și realizată cu acuratețe a suprafețelor polizate pentru toate **materialele dure și neferoase**. Lustruire rapidă datorită eficienței mari de tăiere.

Recomandat pentru lustruire umedă și uscată.

Descriere tehnică

Prescurtare pentru material abraziv	D
Lungime	175 mm
Dimensiune	125×175 mm
Lățime	125 mm
Nivel de șlefuire	Etapă de lustruire finală

Serie	CaraFin
Caracteristici nume produs	125×175 mm
Tip produs	Bloc de polizat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		