

**Garant****Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 320Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657460 320
GTIN	4045197996022
Clasa articolului	61E

**Descriere****Execuție:**

Cheie dinamometrică cu un singur braț, fără scală de reglare. Momentul de rotație dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispozitiv de testare adecvat.

**Clichet reversibil fix încorporat**, cu extractor – **pentru strângere pe dreapta și pe stânga**.  
Cheie dinamometrică, cu declanșare doar pe dreapta.

**Funcționare:**

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

**Aplicație:**

Pentru strângerea controlată a șuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precizie:**

± 2% din valoarea setată.

**Date de utilizare:****Legendă pentru desen și formulă:**

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

**Descriere tehnică**

Direcția de strângere	Strângere pe dreapta
Momentul maxim	320 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Greutate	1200 g
Intervalul momentului de torsiune	60 - 320 Nm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Citire comutabilă	Nm
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Lungimea totală L	672 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	577 mm
Feedback	de declanșare
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoalte	nu
Semnal de declanșare	tactil
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
	020020 1000

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune  
maxim 1000 Nm

Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală  
Momentul maxim 1000 Nm

020190 1000

## Accesorii

Cheie de reglare a momentului de rotație Tip 1

657455 1