

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M24X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130005 M24X1,5
GTIN	4062406005467
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20

Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	22,5 mm
Adâncimea filetului	72 mm
Ø Filet	24 mm
Pas filet	1,5 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M24×1,5
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod