

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, MF: M7X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130006 M7X0,5
GTIN	4062406007812
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	7 mm
Lungimea totală L	80 mm
Ø Filet	7 mm
Adâncimea filetului	21 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H

Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	5,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	6,5 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,5 mm
Standard	DIN 371
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M7×0,5
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod