

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.13/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.13/16-12
GTIN	4062406036270
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	2,117 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	29 mm
Adâncimea filetului	92 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	36 mm
Lungimea totală L	250 mm
Ø Filet	46,037 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	44 mm
Pasi/inch	12
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetului	1.13/16-12 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod