

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 15/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 15/16-16
GTIN	4062406044305
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	59,53 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	160 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	16
Standard	DIN 376
Ø Filet	23,812 mm
Ø găurii de centrare	22,3 mm
Pas filet	1,588 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	15/16-16 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod