

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, Tip: 3/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130040 3/8-24
GTIN	4062406043698
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	24
Ø Filet	9,525 mm
Adâncimea filetului	23,83 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	10 mm
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	100 mm
Pas filet	1,058 mm
Pătrat coadă □	8 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	3/8-24 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod