

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 11/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 11/16-16
GTIN	4062406048556
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Ø Filet	17,462 mm
Pas filet	1,588 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	16 mm
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	16
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	43,7 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	11/16-16 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod