

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 1.3/8-14
GTIN	4067263102823
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	14
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	22 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Adâncimea filetului	87,31 mm
Pas filet	1,814 mm
Ø Filet	34,925 mm
Ø găurii de centrare	33,3 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	1.3/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod