



Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11



Date comandă

Numărul de comandă	300684 11
GTIN	4045197700827
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Suport cilindric inclusiv piuliță ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicație:

Pentru utilizarea bucălor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere Cod 309680 – 309740.
Bucă elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

Descriere tehnică

L_2	19 mm
Ø cozii d	16 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Lungimea cozii L_1	140 mm
Pentru bucă elastice tip ER	11 mm
Ø exterior D	16 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Set de buce elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309418 12
Mini piuliță pentru buce elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309378 6
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Piuliță pentru bucă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Bucă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Bucă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309378 10
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
	308962 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm

309448 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309413 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm

309370 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308930 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm

309418 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308921 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308959 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm

308981 19

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309376 18

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm

309419 22

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309418 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308941 2

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309378 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309411 10

Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm

309320

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309404 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm

309379 26

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308946 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309411 12

308986 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309376 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309430 2,8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309375 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm	309002 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309376 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309447 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309419 18
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309001 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308916 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309376 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309373 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm	309379 22
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309378 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308911 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309378 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309378 16

Piuliță pentru bucășă elastică tip ER Pentru ER 20	309580 20
Bucășă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Piuliță pentru bucășă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25	309610 25
Bucășă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucășă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucășă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309376 12
Bucășă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309447 9
Bucășă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucășă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucășă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucășă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucășă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucășă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309379 9
Bucășă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucășă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
Bucășă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucășă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Bucășă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Bucășă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucășă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309448 5
Bucășă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309416 12
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309414 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309376 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308946 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309448 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309414 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309379 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309379 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309416 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire	309245
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309379 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309418 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309377 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309413 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308986 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308930 5
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare	309022
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309377 19
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309376 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire	309285
	309394

Set de bușe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E

Bușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309432 8

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308930 10

Bușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

309002 5

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm

308881 3,5

Bușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308992 16

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

309000 13

Set de bușe elastice ER 9 buc. 1-5 mm

309008

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308920 2

Bușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309419 8

Bușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309445 2,8

Set de bușe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E

309396

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308941 13

Bușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm

309378 20

Bușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm

309370 3

Bușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308881 5

Bușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309403 7

Set de bușe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare

309284

Bușă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

309375 4

Bușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

309411 16

Bușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308962 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309409 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309416 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309418 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309374 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309379 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308960 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308878 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309374 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309414 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309377 18
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm	309379 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309376 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309377 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309448 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm	309448 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309414 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308911 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308878 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare	309244
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308981 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309001 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309376 14

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm	309379 24
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309418 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308946 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309447 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309416 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309377 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308911 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309001 13
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308916 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309368 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	308962 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309381 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308882 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309406 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309001 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare	309026
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309414 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309376 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309001 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309414 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309406 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308878 2
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309374 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308946 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309449 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 32	309615 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309379 19
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309379 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
	308946 13

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308882 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309411 4,5

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 16

309615 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm

308986 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308981 13

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm

309430 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309402 8

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire

309165

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

309040 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308990 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm

308878 3,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm

309376 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308918 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309370 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308921 4

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309376 8

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

309445 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309375 14

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm

309378 18

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309406 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309370 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309002 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309406 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
	309377 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

309002 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308959 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm

309373 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309411 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308981 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308878 3

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309369 6

Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 20

309650 20

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309406 8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm

309430 10

Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32

309612 32

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308990 15

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm

309365 1

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309001 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

308986 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309402 2,8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308911 10

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm

309376 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm

308990 25

Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm

309200

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308911 12

309381 25

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 25 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309377 4
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309376 17
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309001 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	309002 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308986 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309409 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309002 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308930 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309413 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309374 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	309001 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309001 16

Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32	309617 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308986 6
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309418 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308959 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309374 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 16	309650 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
	309447 3

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm 308911 1,5

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 40 309615 40

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 309419 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm 309414 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm 308911 2

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm 308986 14

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm 309370 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm 309418 11

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm 309377 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm 309376 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm 309379 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm 309403 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm 308911 1

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm 309368 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm 309379 7

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru șaibele de etanșare Pentru ER 25 309615 25

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm 309409 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm 309413 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm 309445 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm 308930 12

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309378 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309379 4
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16	309617 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308911 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309419 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308981 14
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309379 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308962 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309414 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308930 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309413 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309001 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309377 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308930 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309447 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309375 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308930 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308981 18
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308930 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309001 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare	309018
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25	309617 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308946 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308930 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309376 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309416 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40	309610 40
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309377 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308911 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309368 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308911 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309413 8
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40	309617 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308986 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309406 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309409 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308916 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309377 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	308962 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309414 16
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm	309448 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308930 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309377 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308916 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308916 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309377 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309448 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309377 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309376 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309406 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308959 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308986 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309447 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309414 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309376 2
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309376 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308878 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308946 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309001 14
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309430 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309430 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309447 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308986 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309377 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309430 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308916 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309416 6
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309432 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308962 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309016
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309414 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309377 10
	309381 20

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309419 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308941 9

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 40

309580 40

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308882 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309000 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308920 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309416 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309002 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308901 2

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm

309370 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308941 15

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309403 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm

309379 15

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308959 15

Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25

309612 25

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,5 mm

309399 2,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309399 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309399 2,8

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 6 mm

309399 6

Bucșă elastică ER pentru tarod Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309399 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarod \varnothing nominal de strângere d 4
mm

309399 4