



## Mini-mandrină cu bucă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16



### Date comandă

Numărul de comandă	300684 16
GTIN	4045197700834
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Suport cilindric inclusiv piuliță ER.  
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

#### Aplicație:

Pentru utilizarea bucălor elastice Mini pe suporturi standard.

#### Accesorii opționale:

Chei de strângere nr. 309740 și nr. 309745.  
Bucă elastice ER Cod 308878 – 309434, piulițe de schimb ER Cod 309580; 309650.

#### Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.

### Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Pentru bucă elastice tip ER	16 mm
L <sub>2</sub>	23 mm
Ø cozii d	20 mm
Lungimea cozii L <sub>1</sub>	140 mm
Ø exterior D	22 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308959 11
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309377 11
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309406 4,5
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309447 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308930 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309406 10
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309379 20
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309414 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308911 2
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309432 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308916 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308930 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309001 3
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309376 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 7 mm	309448 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309376 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308941 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308959 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309416 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309409 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309373 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308916 10

Set de bucșe elastice ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 25 mm	309379 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 32	309580 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309376 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309419 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309416 12
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309448 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309377 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309376 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308941 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309419 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308959 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309375 8

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309369 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309374 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308941 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309370 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308930 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309377 18
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309448 9
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309447 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308981 8
Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare	309026
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308959 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309377 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 26 mm	309379 26
	309425 4,5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308906 3

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 22 mm

309379 22

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308911 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

308992 20

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308992 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

309418 10

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309430 4,5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

309375 10

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309002 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

309040 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309404 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm

308992 16

Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare și duze de stropire

309245

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 12 mm

309448 12

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 40

309617 40

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308946 9

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309377 7

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309409 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309368 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309370 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308981 13
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309379 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309373 13
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309374 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309379 11
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308882 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308960 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308941 4

Piuliță pentru bucușă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucușă elastică Pentru ER 16	309617 16
Set de bucușe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309419 9
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309416 18
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	308962 14
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308878 3,5
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309374 3
Set de bucușe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309448 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308960 4
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309447 3,5
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309374 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309409 8
Bucușă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309379 15
Bucușă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 14 mm	309448 14
Piuliță pentru bucușă elastică tip ER Pentru ER 40	309580 40
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309001 7
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309001 9



Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309414 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309414 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308930 1
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308960 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308962 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308986 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308960 11
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309370 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308916 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309374 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309409 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308946 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309411 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 15 mm	309373 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308960 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309373 5
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309414 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308962 3
Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm	309200
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309413 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309377 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308981 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309419 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308911 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308986 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309406 3,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309377 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 13 mm	309376 13
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308962 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309414 4,5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309374 11
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309419 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 25	309617 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Set de bucșe elastice ER 7 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmcu etanșare	309018
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308960 8
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309378 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309409 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309416 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 24 mm	309379 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308981 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309430 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309001 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309379 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308960 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309379 7
	309414 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm

308959 15

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

308946 12

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm

309002 15

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309000 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309411 4,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308901 2

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309379 18

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309418 14

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309403 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm

309368 2

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309002 8

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309414 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

309040 13

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm

309447 5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm

309378 18

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

308986 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm

308878 1,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309418 12

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm

309379 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm

308990 17

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 23 mm	309379 23
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309375 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308959 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308941 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	309414 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308960 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309365 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308916 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309378 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309365 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm	308962 15
	308962 10

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309373 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309370 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309376 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309371 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309374 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309371 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308911 1,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309416 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308946 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308916 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309411 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309377 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309377 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309419 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309365 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309377 3
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309430 9
Set de bucșe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 40	309610 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308916 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309409 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309373 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309378 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309374 14
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309369 5

Set de bucșe elastice ER HPCu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309377 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309001 10
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309419 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	309001 17
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm	309376 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308930 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308960 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308946 15
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308962 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309447 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309413 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309368 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 32	309610 32
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309373 14
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309002 14



Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308981 15
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308986 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309379 6
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309448 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309377 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309411 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309448 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	309001 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	308962 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308930 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308911 2,5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309376 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309000 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308911 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308959 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308878 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308941 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309414 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309001 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308941 11
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309378 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309416 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309411 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309379 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309001 15
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 25	309650 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308941 2,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 21 mm	309379 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	309419 22

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309411 14
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308962 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309374 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309001 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm	309373 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308941 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308959 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308941 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309409 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309373 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308911 5
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309371 3
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 32	309612 32
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308986 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309373 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308941 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	308962 13
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309365 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309376 2

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mmcu etanșare	309244
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309377 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308959 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm	309376 19
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309406 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 20 mm	309376 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308941 12
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309373 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309409 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309376 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308930 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309411 16
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309416 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309372 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309365 2
	309375 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm

309377 19

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm

309449 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309378 14

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm

309001 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308911 3

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm

308881 1,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308986 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308990 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm

309001 18

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 20

309580 20

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309374 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308918 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309419 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309377 9

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 32

309617 32

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

309040 12

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308962 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm

309379 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

308921 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm

308930 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309416 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308986 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	309416 14
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 40	309615 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309406 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309413 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm	309376 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	309374 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308959 6
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	309369 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309413 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309432 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308986 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	308986 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309001 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309373 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
Set de bucșe elastice ER HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308959 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308882 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309002 20
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309419 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308986 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308946 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 11 mm	309376 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	309374 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308941 2
Set de bucșe elastice ER 15 buc. 2-16 mm	309240
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 32	309615 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
	309378 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309419 11

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm

309040 22

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

309445 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309406 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308921 6

Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

309371 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308901 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309402 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308959 5

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm

309368 6

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308921 10

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309409 7

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 6 mm

309370 6

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309403 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308882 5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309430 2,8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm

309376 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

308986 8

308946 5



Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309418 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309002 12

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308921 9

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309403 3,5

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm

309381 12

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm

309414 11

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 19 mm

309379 19

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm

308911 11

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm

309368 3

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm

308962 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309379 10

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308986 4

Set de bucșe elastice ER 12 buc. 2-13 mm

309016

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309416 4,5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm

309447 3

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309411 10

Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

309378 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

309040 9

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309370 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 18 mm

309376 18

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308878 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308911 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309379 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	309001 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308916 3
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare	309284
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309379 5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309368 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309418 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308941 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308930 3
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309375 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308960 15
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308959 7
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 25	309580 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309413 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308930 13
Mini piuliță pentru bucșe elastice ER Pentru ER 8	309650 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309379 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308960 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 16	309615 16
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm	309368 1
Set de bucșe elastice ER 9 buc. 1-5 mm	309008
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309406 6
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309413 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309418 9
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308946 10
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309377 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm	309002 17
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 17 mm	309376 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308916 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309430 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308911 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309001 12
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309418 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	309419 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308960 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309418 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309416 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	309002 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 8 mm	309448 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308941 3
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308911 8
Set de bucșe elastice ER 7 buc. 4–16 mmcu etanșare	309022
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm	309373 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309418 11

Mini piuliță pentru bucușe elastice ER Pentru ER 16	309650 16
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309406 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Mini piuliță pentru bucușe elastice ER Pentru ER 11	309650 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308882 3
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	309001 11
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm	309432 11
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309418 18
Piuliță pentru bucușă elastică tip ERpentru șaibele de etanșare Pentru ER 25	309615 25
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 40	309612 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Mini piuliță pentru bucușe elastice ER Pentru ER 20	309650 20
Bucușă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	309374 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308911 13
Bucușă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309430 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308930 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308960 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	309419 12
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309377 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309448 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308981 19
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309418 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308946 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm	309430 7
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 9 mm	309373 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309413 11
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309432 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	309377 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309372 8
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm	309370 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308946 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309409 4,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm	309379 8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308911 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308962 7
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm	309378 20
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309371 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309374 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309369 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309414 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm	309413 14
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309416 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 9 mm	309447 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308916 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308916 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309001 4
Bucșă elastică ER HPcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309371 9
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309418 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308960 12
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 10 mm	309447 10
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309447 6
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 14 mm	309376 14
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308959 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309411 9
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER HPcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309375 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309447 4
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm	309373 16
	309402 4



Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309430 3,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308946 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm

308990 24

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

308962 11

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm

309411 12

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308981 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

309001 14

Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 25

309612 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308930 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 16 mm

309379 16

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm

308946 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309040 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

309000 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308930 2

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309402 7

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308911 1

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm

309002 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm

308946 14

Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 25

309610 25

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm

308878 2

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 11 mm

309448 11

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308946 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309413 9
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mmcu etanșare și duze de stropire	309285
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309414 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308878 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308960 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308941 13
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 12 mm	309376 12