

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu răcire interioară și pereți consolidați, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308296 20
GTIN	4045197701534
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm.
- Pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu gaură Balluffchip
- Sablată cu bile de sticlă
- Cu orificii ale canalului de răcire și fileturi cu care se pot închide.

Avantaj:

Design optimizat. Amortizează vibrațiile, calitate superioară a piesei, protejează arborele și scula.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Mandrină pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere

Ø de prindere D₁: 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 75 mm

Ø exterior D: 43,1 mm

Ø D₂: 35,5 mm

Descriere tehnică

Ø D ₂	35,5 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	75 mm
Ø exterior D	43,1 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Dulap integrat în bază	354290
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20