

FAHRION®
FAHREYOND PROTECTION**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 40, Ø nominal de strângere d: 14mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308992 14 |
| GTIN | 2050001768698 |
| Clasa articolului | 39Y |

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate.

Protecție contra coroziunii: bucsă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucsii de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Notă:

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. **Similar** ISO 15488-A.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 14 mm |
| Suport | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 5 µm |
| Tip | 471 E |
| Ø exterior D | 40,7 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 46 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |