

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 25, Ø nominal de strângere d: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308946 16
GTIN	2050001766083
Clasa articolului	39Y

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate.

**Protecție contra coroziunii:** bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. **Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	16 mm
Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 5 µm
Tip	429 E
Ø exterior D	25,7 mm

Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică