

Garant**Șurub de fixare cu răcire interioară (RI), Pentru Ø dornului: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	575096 27
GTIN	4062406057077
Clasa articolului	53D

Descriere**Execuție:**

Șurub de fixare (galvanizat) cu hexagon interior. **Cu canale pentru răcire interioară.**

Aplicație:

Pentru fixarea perii rotunde marca GARANT. **Respectați momentul de rotație.**

Descriere tehnică

Ø cap	50 mm
Moment de strângere recomandat	25 Nm
Deschiderea cheii	8 mm
Pentru Ø dornului	27 mm
Grosimea capului K	8,5 mm
Filet M	M12
Tip produs	Șurub de fixare

