

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire, ER 25, Ø nominal de strângere d: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309375 12
GTIN	2050001767783
Clasa articolului	33F

**Descriere****Execuție:**

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bușei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Adaptat pentru:**

Mandrină de precizie pentru bușe elastice tip ER, model CENTRO P.

**Notă:**

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar) și **duze de pulverizare**.

**Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	12 mm
Suport	ER 25

Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tip	429 E
$\varnothing$ exterior D	25,7 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică