



Bucșă elastică ER HP cu etanșare, ER 25, Ø nominal de strângere d: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	309374 10
GTIN	2050001766359
Clasa articolului	33F

Descriere

Execuție:

Concentricitatea sistemului și precizia de re poziționare în **3 μm** ($3 \times D$, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (până la 60 bar). **Similar** ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	10 mm
Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-A

Concentricitate	≤ 2 μm
Tip	429 E
Ø exterior D	25,7 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică