

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică ER HP cu etanșare, ER 25, Ø nominal de strângere d: 5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309374 5      |
| GTIN               | 2050001766328 |
| Clasa articolului  | 33F           |

**Descriere****Execuție:**

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Adaptat pentru:**

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

**Notă:**

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (până la 60 bar). **Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 5 mm        |
| Suport                   | ER 25       |
| Standard                 | ISO 15488-A |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Concentricitate   | ≤ 2 μm         |
| Tip               | 429 E          |
| Ø exterior D      | 25,7 mm        |
| Lungimea totală L | 34 mm          |
| Tip produs        | Bucșă elastică |