



## Bucșă elastică ER HP cu etanșare, ER 25, Ø nominal de strângere d: 12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	309374 12
GTIN	2050001765758
Clasa articolului	33F

### Descriere

#### Execuție:

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** ( $3 \times D$ , maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

#### Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

#### Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

#### Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (până la 60 bar). **Similar** ISO 15488-A.

### Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	12 mm
Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-A

Concentricitate	≤ 2 μm
Tip	429 E
Ø exterior D	25,7 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică