

**Bucșă elastică ER HP cu etanșare, ER 32, Ø nominal de strângere d: 17mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309377 17 |
| GTIN | 2050001765086 |
| Clasa articolului | 33F |

Descriere**Execuție:**

Concentricitatea sistemului și precizia de re poziționare în **3 μm** ($3 \times D$, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucșe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Cu **etanșare** pentru răcire interioară (până la 60 bar). **Similar** ISO 15488-A.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø nominal de strângere d | 17 mm |
| Suport | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |

| | |
|-------------------|----------------|
| Concentricitate | ≤ 2 μm |
| Tip | 469 E |
| Ø exterior D | 32,7 mm |
| Lungimea totală L | 40 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |